



Saxvagn för vinkel

BESIKTIGAD

Stativ av förzinkat stål. Kullagrade linhjul av aluminium med gummiklätt linspår samt kullagrade styrrullar. Gummiklädda gripklor.

När vagnen lossas förs linan automatiskt mot isolatorhalsen, varefter vagnen kan frigöras från linan. Glöm ej att lägga najningsspiralens skyddshylsa på plats innan vagnen lossas.

Patenterad.

Besiktningssintyg medföljer, se rubrik BESIKTNING.

Nummer	Passar lina med skarv		Max last kg	Hjul- diameter mm	Linspårs- diameter mm	Vikt kg
	area max mm ²	Isolator- halsdiameter mm				
9 6324 61	329	60- 76	300	58	46	7,5
9 6324 91	329	80-100	300	58	46	8,4

Linvagn med linhjul utan gummi i linspåret kan offereras på begäran.